

# 座布団 Q&A ? ?

**Q.1** カタログ掲載商品（既成品）の座布団カバーを別寸で作ることは出来ますか？

**A.1** 無地やストライプ柄・総柄は問題なく製作出来ます。

但し、柄物の中には座布団カバーのサイズに合わせてデザインして染めているものもあり、物によっては製作することが出来ないものもあります。…出来るだけご要望にお応え致しますので、担当者にご相談下さい。

**Q.2** 座布団カバーに撥水加工をすることは出来ますか？

**A.2** 別注で対応致します。但し良心的なコストになるには、最低ロットが概ね 100m以上必要です。これは生地幅 118cm の場合 55cm × 59cm の銘仙判が約 160 枚作れる計算になります。少ロットでも製作出来ますが、その分単価が上がります。…詳しくは担当者にご相談下さい。



**Q.3** 他社の生地で座布団は作れますか？

**A.3** 各インテリアメーカー様の椅子張地やビニールレザーを使って製作出来ます。…価格・納期等、詳しくは担当者にご相談下さい。

**Q.4** クッションタイプの座布団は作れますか？

**A.4** 中身のわたをポリエステル 100%にしてボリューム感のあるクッションタイプも製作出来ます。…価格・納期等、詳しくは担当者にご相談下さい。

### ☆☆ちょっと豆知識

座布団は床や畳の上に座る際に、臀部・膝・脚の下に宛がう役割があり、座るときに下に敷く布団のことで、その上に座ることで体温が床面によって奪われるのを防ぐために用いられます。クッションは西洋式の座布団、椅子用ふとんの意味があり、椅子の背もたれなどによく用いられます。中身に羽毛やポリエステル等弾力性のある素材を使い、大きさは 45cm 迄のものが主流です。

**Q.5** 座布団は座った時にどれぐらいの厚みになりますか？

**A.5** 座られる方の体重にもよりますが、一般的な体重 60kg の方が座られたとして、約半分ぐらい沈み込みます。

当社の銘仙判座布団なら約 5 ~ 6cm、50cm 角の座布団なら約 4 ~ 5cm となります。掘りごたつ席や座椅子、テーブルとの高さ調整の目安として下さい。

※当社の銘仙判や 50cm 角の座布団には中身にウレタン芯を入れることによりへたりにくくする工夫をしております。

ウレタン




**Q.6** 座布団にあまり厚みを持たせたくないんだけど・・・？

**A.6** 中身にウレタン等を使えば厚みを抑えることが出来ます。

…サイズや高さ、素材等別注対応致しますので、担当者までご相談下さい。

カテキンウレタン



ポリエステル固わた

**Q.7** 一般的によく使われている座布団カバーの大きさに決まりはありますか？

**A.7** 通常よく使われている座布団カバーの大きさは 55cm × 59cm で、銘仙判という名前がついています。

一般家庭や飲食店・ホテル・旅館等、最も多く使われている大きさです。



その他にも座布団カバーのサイズにより名前がついています。

右の一覧表をご参照下さい。

### ☆☆ちょっと豆知識

座布団は本来正方形だと思っていないでしょうか？

クッション感覚の新型座布団には正方形もありますが、本来の座布団は理由があって長方形となっています。正座をしたときに折りたたんだ足を座布団の内側に納める為です。つまり、膝を合わせた幅よりも膝下の方が長いので、一般的に幅よりも縦の方が長くなっています。



夫婦判	めおとぼん	縦67cm×横72cm
緞子判	どんすぼん	縦65cm×横69cm
八端判	はったんぼん	縦59cm×横63cm
銘仙判	めいせんぼん	縦55cm×横59cm
木綿判	もめんぼん	縦51cm×横55cm
業務用	ぎょうむよう	縦50cm×横50cm
茶席用	ちゃせきよう	縦45cm×横45cm
小茶席用	こちゃせきよう	縦43cm×横43cm

※サイズの表記はカバーサイズとなっています。

**Q.8** 座布団カバーは洗濯出来ますか？

**A.8** 当社の座布団カバーはファスナー式で中わたを取り出せるようになっておりますので、カバーが汚れたらお洗濯して頂けます。

洗濯方法はカバーに縫付ております、洗濯給表示に従ってお洗濯して下さい。

尚、中わたにつきましてはお洗濯出来ません。

**Q.9** 座布団の四隅に房（装飾糸）をつけることが出来ますか？

**A.9** はい出来ます。四隅に同色系或いは反対色等、ある程度の色味をご指示頂きましたら、その近い色目で製作致します。



**Q.10** マチ付の厚座布団は製作出来ますか？

**A.10** 中身に圧縮チップウレタンを使用し、サイズ・厚み等ご要望に応じて製作出来ます。…詳しくは担当者にご相談下さい。

[www.the.kyoto.jp](http://www.the.kyoto.jp)

一宮株式会社

〒615-8174 京都市西京区榎原中垣外7-1  
TEL075-394-7011(代) FAX075-394-7022